

Silikonový olej M 20

Nízkoviskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	18-22 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,95-0,96 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -70 °C
Bod vzplanutí:	~ 240 °C

Silikonový olej M 20**Technické parametry**

Povrchové napětí:	20,6 mN/m
-------------------	-----------

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 20	1 kg	R.4010.1
Silikonový olej M 20	5 kg	R.4010.3
Silikonový olej M 20	10 kg	R.4010.4
Silikonový olej M 20	25 kg	R.4010.2

Silikonový olej M 20 stabilizovaný

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 20 stabilizovaný	25 kg	R.2188.1