

### Blok hliníkový ALUBLOCK™ pro míchačky VELP

Bloky pro rovnoměrné ohřev a míchání vialek různých velikostí na míchačkách s ploténkou o průměru 135 mm

- Hliníkové bloky s otvory pro vialky různých velikostí přesně sednou na ploténku míchačky
- MonoAluBlock™ pro aplikace, které vyžadují míchání několika vialek stejných rozměrů
- MultiAluBlock™ segmenty lze v základně libovolně kombinovat pro současný ohřev a míchání různě velkých vialek

### Technické parametry

Materiál:	hliník
Balení:	1 ks



AluBlocks™ s míchačkou AREX-6 Digital



MonoAluBlock™ se 40 otvory průměru 12 mm a hloubkou 14 mm



MonoAluBlock™ se 17 otvory průměru 28 mm a hloubkou 24 mm



MonoAluBlock™ se 17 otvory průměru 28 mm a hloubkou 30 mm



MonoAluBlock™ se 17 otvory průměru 28 mm a hloubkou 43 mm MultiAluBlock™ segment s 11 otvory průměru 12 mm a hloubky 14 mm



P-LAB



P-LAB

MultiAluBlock™ segment s 11 otvory průměru 15 mm a hloubky 20 mm MultiAluBlock™ segment s 8 otvory průměru 17 mm a hloubky 26 mm



P-LAB



P-LAB

MultiAluBlock™ segment se 4 otvory průměru 21 mm a hloubky 31 mm MultiAluBlock™ segment se 4 otvory průměru 28 mm a hloubky 24 mm



P-LAB



P-LAB

MultiAluBlock™ segment se 4 otvory průměru 28 mm a hloubky 30 mm MultiAluBlock™ segment se 4 otvory průměru 28 mm a hloubky 43 mm



P-LAB

Základna pro MultiAluBlock™ segmenty

Popis	Průměr otvorů (mm)	Hloubka (mm)	Počet otvorů	Katalogové číslo
-------	--------------------	--------------	--------------	------------------

MonoAluBlock™	12	14	40	X000341
MonoAluBlock™	28	24	17	X000338
MonoAluBlock™	28	30	17	X000339
MonoAluBlock™	28	43	17	X000340
MultiAluBlock™ segment	12	14	11	X000337
MultiAluBlock™ segment	15	20	11	X000329
MultiAluBlock™ segment	17	26	8	X000328
MultiAluBlock™ segment	21	31	4	X000327
MultiAluBlock™ segment	28	24	4	X000326
MultiAluBlock™ segment	28	30	4	X000325
MultiAluBlock™ segment	28	43	4	X000324
MultiAluBlock™ - základna	-	-	-	X000323