

Silikonový olej PN 1000

Fenyly substituovaný
středně viskózní

Technické parametry

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Viskozita (25 °C): | 925-1075 mm ² /s |
| Hustota (25 °C): | ~1,07 g·cm ⁻³ |
| Bod vzplanutí: | ~285 °C |

| Popis | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|------------------|
| Silikonový olej PN 1000 | 1 kg | R.6826.1 |
| Silikonový olej PN 1000 | 5 kg | R.6826.2 |
| Silikonový olej PN 1000 | 25 kg | R.6826.3 |