

SILIKAGEL pro exsikátory

Klasické sušidlo bez indikátoru i s indikátorem

- Verzi bez indikátoru lze regenerovat při 130 - 150 °C po dobu 4 hodin
- Silikagel oranžovým indikátorem (indikující, že je silikagel vysušený), které změní barvu na zelenou při nasycení vodou, lze ho regenerovat při 130 °C po dobu 4 hodin

Technické parametry

Obsah vody při balení:

~2 %

Popis	Velikost částic	Balení	Katalogové číslo
bez indikátoru	3,4-8 mm	1 kg	S 50000
se žlutým indikátorem	2-5 mm	1 kg	S 32490