

## Exsikátor vakuový | Nalgene®

Čirý polykarbonátový exsikátor pro aplikace s normálním tlakem a vakuem

- Pro aplikace s normálním tlakem a vakuem do 10 mbar
- Udržuje parciální tlak 0,95 baru (95 kPa) po dobu 24 hodin
- Možnost připojení hadiček s vnitřním průměrem od 6,35 do 9,53 mm
- Hadičky lze připojit k podstavci i k víku
- Vhodné pouze pro aplikace prováděné při pokojové teplotě
- Exsikátor dodáváme včetně silikonového O kroužku, odnímatelného vakuového ventilu a dvou zátek pro utěsnění otvorů pro ventily
- Nerozbitnou metal-keramickou vysoušecí desku odolnou vůči teplotním šokům je třeba objednat samostatně

## Technické parametry

Materiál: exsikátor - čirý PC, kohout - PP, zátky pro utěsnění otvorů pro ventily - TPE

Vnější rozměry (průměr × výška): 280 × 329 mm

Vnitřní rozměry (průměr × výška): 251 × 195 mm



Exsikátor z PC

| Popis                           | Katalogové číslo |
|---------------------------------|------------------|
| Exsikátor                       | R.PK30.1         |
| Metal-keramická vysoušecí deska | R.PK31.1         |
| Náhradní vakuový ventil PP      | R.PK34.1         |