

**Vývěva membránová Rotilabo CR-MV100**

Membránová vývěva pro všeobecné použití s teflonem potaženou membránou a regulací vakua

- Pro rotační odparky, vakuovou filtraci a destilaci, náhrada za vodní či olejovou vývěvu
- Konstrukce odolná korozi, dlouhá životnost
- Součástí balení je manometr pro sledování absolutního tlaku s jehlovým ventilem pro manuální regulaci vakua a tlumičem

**Technické parametry**

Čerpací rychlost :	10 l/min
Mezní tlak:	100 mbar
Materiály vývěvy v kontaktu s čerpaným plynem:	EPDM, PP, FKM, PTFE, PVC, Ryton
Vnitřní průměr hadice pro připojení:	6 mm
Rozměry (š x h x v):	144 x 198 x 244 mm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Vývěva membránová Rotilabo CR-MV100

Popis	Katalogové číslo
Vývěva CR-MV100	R.ECK4.1
Olivky pro připojení hadic s ID 8 mm	R.HLY8.1