

**Vakuometr VAR s ručním regulátorem**

- Ruční regulátor umožňuje ovládat přívod vakua
- Lze připojit do série s vývěvou
- Možnost uchytit vakuometr do stojanu, pomocí pružinových svorek na zadní straně zařízení

**Technické parametry**

Rozsah měření:	1020 - 0 mbar
Přesnost měření:	10 mbar
Připojení :	pro hadice vnitřním průměrem 8 mm
Rozměry:	80 x 80 x 150 mm



Vakuometr VAR s ručním regulátorem

Specifikace	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vakuometr VAR s ručním regulátorem	1	R.Y457.1