

Odparka rotační řady RV | IKA

Odparky s ručním i mechanizovaným zdvihem pro široké laboratorní použití

- Pomalý rozjezd otáčení a přesné nastavení hloubky ponoru destilačních baňky
- Uzamykatelné nastavení úhlu náklonu pro použití široké škály destilačních baňek
- Upínacím systémem "push-off" pro snadnou výměnu destilačních baňek
- Kompletní systém s čtyřlitrovou digitální lázní s integrovaným držadlem
- Bezpečnostní funkce vytáhne destilační baňku v případě výpadku proudu (pouze modely RV 8 a RV 10)
- Modely RV 3 a RV 8 s jednoručním manuálním zdvihem, model RV 10 digital s mechanizovaným zdvihem se "safety-stop" funkcí
- Základní model RV 3 s jednoduchým nastavením rychlosti otáček na stupnici 1 - 10 pomocí otočného ovladače
- Modely RV 8 a RV 10 digital s digitálním nastavením rychlosti otáček a teploty lázně pro optimální řízení všech destilačních procesů
- Model RV 10 digital s časovačem umožňujícím intervalový provoz a RS 232
- Modely se skleněnou částí (chladič a jímací baňkou) potaženou plastem pro zvýšení bezpečnosti při práci s vakuem
- Model RV 3 s vodní lázní HB eco s LED displejem pro teploty do 99 °C
- Modely RV 8 a RV 10 s univerzální vodní /olejovou lázní HB digital pro teploty do 180 °C s displejem pro zobrazení aktuální a nastavenou teplotu
- Prostorově úsporný vysoce účinný vertikální chladič se speciálně konstruovanou vnitřní strukturou
- Prodloužená záruka výrobce 2 + 3 roky při registraci na www.ika.com/register

Technické parametry

Záruka pro firmy: 12 měsíců

Záruka pro spotřebitele: 24 měsíců

Model	RV 3	RV 8	RV 10
Typ chladiče	vertikální	vertikální	vertikální
Chladicí plocha	1 500 cm ²	1 500 cm ²	1 500 cm ²
Rychlost otáček	20 - 300 ot/min	5 - 300 ot/min	5 - 280 ot/min
Reverzní směr otáčení	ne	ne	ano
Zdvih	ruční	ruční	mechanizovaný
Výška zdvihu	150 mm	120 mm	140 mm
Úhel náklonu	0 - 60°	0 - 45°	0 - 45°
Objem lázně	4 l	4 l	4 l
Nastavitelná teplota lázně	teplota okolí až 99 °C	teplota okolí až 180 °C	teplota okolí až 180 °C
Časovač	ne	ne	1 - 199 min
Interface	ne	ne	RS 232
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1400 W	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1500 W	220 - 240 V, 50/60 Hz, 1400 W
Stupeň krytí	IP 20	IP 20	IP 20
Podmínky prostředí	5 - 40 °C, max 80 % RH	5 - 40 °C, max 80 % RH	5 - 40 °C, max 80 % RH
Rozměry (š x h x v)	440 x 330 x 530 mm	510 x 345 x 490 mm	500 x 440 x 430 mm
Hmotnost	28 kg	26 kg	32 kg



Rotační odparka RV 3 V s diagonálním chladičem



Rotační odparka RV 8 V s diagonálním chladičem



Rotační odparka RV 10 digital V s diagonálním chladičem



Rotační odparka RV 3 s vymrazovacím chladičem



Rotační odparka RV 8 s vymrazovacím chladičem



Rotační odparka RV 10 digital s vymrazovacím chladičem

Vertikální chladič			Vymrazovací chladič		
Model	Skleněná část	Katalogové číslo	Model	Skleněná část	Katalogové číslo
RV 3	standardní	I103324	RV 3	standardní	I106363
RV 3	potažená plastem	I103328	RV 3	potažená plastem	I106362
RV 8	standardní	I103482	RV 8	standardní	I106361
RV 8	potažená plastem	I103485	RV 8	potažená plastem	I106360
RV 10 digital	standardní	I104799	RV 10 digital	standardní	I106365
RV 10 digital	potažená plastem	I104802	RV 10 digital	potažená plastem	I106364

Odparky dodáváme jako funkční komplet s lázní, odpovídajícím typem chladiče, destilační baňkou 1000 ml NZ 29/32, jímací baňkou 1000 ml KS 35/20 a návodem.

Modely se skleněnou částí potaženou průhledným plastem lze používat do teploty max 80 °C.

Kromě uvedených modelů lze objednat i modely s diagonálním chladičem - vyžádejte si nabídku.