

Vortex Hula Dancer | IKA

Výkonný vortex v plochem robustním pouzdru zaručujícím vysokou stabilitu

- Mikrosplínač na přítlač pro jednoduché spuštění přitlačením zkumavky
- Model Hula Dancer basic s maximálními fixními otáčkami pro intenzivní roztřepání
- Model Hula Dancer digital s regulací otáček v 9 krocích po 200 ot/min
- Prodloužená záruka výrobce 2 + 1 rok při registraci na www.ika.com/register

Technické parametry

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Frekvence třepání model basic: | 2 800 ot/min |
| Frekvence třepání model digital: | 1 200 - 2 800 ot/min |
| Poloměr otáček: | 4,5 mm |
| Přípustné maximální zatížení: | 100 g |
| Napájení: | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Krytí : | IP 42 |
| Rozměry (š x h x v): | 123 x 1123 x 42 mm |
| Hmotnost: | 0,7 kg |


 P-LAB

Vortex Hula Dancer basic


 P-LAB

Vortex Hula Dancer digital

| Model | Otáčky (ot/min) | Katalogové číslo |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Hula Dancer basic | 2 800 | I254320 |
| Hula Dancer digital | 1 200 - 2 800 | I253634 |