

Hustoměr přenosný DMA 35 | ANTON PAAR

Přístroj DMA 35 můžete nosit vždy s sebou a měřit hustotu či koncentraci vzorků přímo v místě potřeby

- Jedno zařízení nahradí všechny skleněné hustoměry na pracovišti
- Přesné, rychlé a intuitivní měření hustoty kapalin přímo v provozu
- Použití například při analýze vína a vinného moštu, mladiny a zdánlivého extraktu při výrobě piva nebo stanovení hustoty kyseliny sírové v olověných akumulátorech
- Robustní konstrukce odolná nárazům a potřísnění
- Rozhraní RFID pro rychlou identifikaci vzorku a rozhraní Bluetooth pro praktickou práci s daty v terénu jsou integrovanou součástí přístroje
- Všechny produkty jsou dodávány s tovární kalibrací

Technické parametry

Rozsah měření:	0 - 3 g/cm ³
Přesnost měření:	±0,001 g/cm ³
Objem vzorku:	2 ml
Teplotní rozsah:	0-40 °C
Přesnost teploty:	+mn0,02 °C
Vnitřní paměť:	1 024 měřených výsledků, 30 metod měření, 250 ID vzorků
Krytí :	IP 54
Napájení:	3 x 1,5V AA baterie
Rozměry:	245 mm x 103 mm x 126 mm
Hmotnost:	660 g
Záruka:	36 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na baterie



Hustoměr DMA 35



Hustoměr DMA 35



Hustoměr DMA 35

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
DMA 35	1	L172244

Balení obsahuje přenosný hustoměr, plnicí trubice, adaptér pro plnění stříkačkou, stříkačky, transportní kufřík, pryžová ochrana měřicí cely, tři baterie, imbusový klíč, návod.