

Sušák na sklo PVC

Stojan z odolného polyvinylchloridu pro sušení laboratorního nádobí různých rozměrů

- Zadní deska a žlab z PVC
- Součástí je 75 kovových kolíků potažených PE pro sušení laboratorního nádobí různých velikostí
- Stojan se dvěma otvory pro snadnou montáž na stěnu
- Dodáváno bez montážního příslušenství

Technické parametry

Materiál:

PVC



Sušák na sklo PVC

Popis	Délka (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojan sušící PVC	450	630	1	C762990