

**Antistatický kanystr se závitem S 60/61 s hladinovým indikátorem | B.SAFE**

Černé kanystry z elektricky vodivého HDPE s plovákovou kontrolou naplnění

- Kanystry pro bezproblémový sběr odpadních extrakčních mobilních fází
- Pozice červeného plováku v kontrolní skleněné trubici signalizuje úroveň naplnění kanystru
- Speciálně navržený uzávěr s otvory pro fitinky pro jednoduché připojení výstupní kapiláry HPLC systému, nebo hadičky
- Individuálně sesavitelný systém pro bezpečnou likvidaci rozpouštědel a nakládání s odpady v laboratoři
- Elektricky vodivý materiál kanystru zabraňuje vzniku statického náboje
- Při práci s vysoce hořlavými rozpouštědly je potřeba kanystr uzemnit (vyžádejte si nabídku)
- Kanystry s UN certifikátem pro přepravu a skladování nebezpečných látek



P-LAB

Kanystr s hladinovým indikátorem



P-LAB

Hladinový indikátor - prázdný kanystr



P-LAB

Hladinový indikátor - plný kanystr

Objem (l)	Rozměry š × h × v (mm)	Hrdlo	Katalogové číslo
10	295 x 200 x 255	zkosené	P023710
20	295 x 200 x 495	zkosené	P023720