

Třepačka MULTI-TX5-Digital | VELP

Univerzální třepačka/vortex pro emulgaci, dezintegraci, míchání nebo homogenizaci velkého počtu vzorků ve zkumavkách

- Snadno dostupný intuitivní ovládací panel s digitálním nastavením rychlosti a času pomocí dvou otočných knoflíků
- Elektronicky řízená rychlost otáček zaručuje přesné a reprodukovatelné mixování
- Zabudovaný časovač, kontinuální režim (maximálně 99 min 59 s) se zobrazením odpočítávání času
- Programovatelné automatické obracení směru otáčení, nastavitelný přerušovaný režim
- Pulzní režim pro dokonalé promíchání
- Funkce SAFETY LOCK pro ochranu proti neúmyslným změnám nastavení
- Plochý nosič pro jednoduchou a rychlou výměnu pěnových držáků pro různé velikosti zkumavek
- Robustní konstrukce z nerezové oceli, výkonný bezkomutátorový motor
- Prodloužená záruka 3 roky - stačí, když zakoupenou míchačku zaregistrujete do 60 dnů [na stránkách výrobce](#) [>>>](#)

Technické parametry

Frekvence třepání:	100 - 2 500 ot/min, krok 5 ot/min
Výkyv:	3,6 mm
Časovač :	1 min - 99 h 59 min, krok 1 min
Autoreverze:	5 s - 99 min 59 s (krok 1 s)
Přerušovaný režim:	5 s - 99 min 59 s (krok 1 s)
Pulzní režim:	2 s třepání, 1 s pauza (cyklicky)
Maximální doba nepřetržitého provozu:	2 hod
Maximální zatížení:	4,5 kg
Rozměry plošiny:	294 x 194 mm
Příkon:	40 W
Napájení:	100-240 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v):	245 x 490 x 380 mm
Hmotnost:	19 kg



Vortex VELP_MULTI-TX5 Digital



Vortex VELP_MULTI-TX5 Digital



Vortex VELP_MULTI-TX5 Digital



Vortex VELP_MULTI-TX5 Digital



Vortex VELP_MULTI-TX5 Digital



Vortex VELP_MULTI-TX5 Digital - uchycení víka

Popis	Katalogové číslo
Vortex MULTI-TX5-Digital	X202046


Třepačku/vortex dodáváme včetně základního pěnového držáku pro 44 zkumavek průměru 12 mm, držáky pro další velikosti zkumavek objednávejte samostatně.

Držák zkumavek pro vortex MULTI-TX5-Digital

Pěnové držáky pro zkumavky průměru 10 až 29 mm

Popis	Průměr zkumavek (mm)	Počet zkumavek	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pěnový držák	10	44	1	X000449
Pěnový držák	12	44	1	X000450
Pěnový držák	13	44	1	X000451
Pěnový držák	16	44	1	X000452
Pěnový držák	25	14	1	X000453
Pěnový držák	29	14	1	X000454


Držák pro 44 zkumavek průměru 12 mm je součástí standardní dodávky vortexu MULTI-TX5-Digital




Pěnový držák pro 44 zkumavek průměru 10 mm



Pěnový držák pro 44 zkumavek průměru 12 mm



Pěnový držák pro 44 zkumavek průměru 13 mm



Pěnový držák pro 44 zkumavek průměru 16 mm



Pěnový držák pro 14 zkumavek průměru 25 mm



Pěnový držák pro 14 zkumavek průměru 29 mm