

Váhy přesné WTC | RADWAG

Váhy s vestavěným akumulátorem pro rychlé a přesné stanovení hmotnosti

- Snadno čitelný podsvícený LCD displej a jednoduchá obsluha umožňuje bezproblémové vážení i ve zhoršených podmínkách
- Standardní napájení síťovým AC adaptérem, nebo nezávislé napájení interním vestavěným akumulátorem
- Váhy připojené k síťovému adaptéru automaticky sledují stav akumulátoru a řídí proces jeho nabíjení
- Kalibrace externím závažím odpovídajícím váživosti vah
- Počítání kusů, procentuální vážení, sčítání navážených hodnot, kontrolní vážení
- Funkce MAX registrující největší hodnotu hmotnosti, která se vyskytla na váze v průběhu vážení
- Paměť ALIBI (max 100 000 měření) pro datum, dobu a výslednou hmotnost vážení, hodnotu táry, operátora a název váženého produktu
- Rozhraní RS-232 a USB pro připojení a sdílení dat, vnitřní hodiny nezávislé na externím napájení
- Všechny parametry odesílané zprávy nebo tisku po ukončení vážení odpovídají požadavkům GLP
- Stavitelné nožičky a vodováha pro rovné usazení vah

Technické parametry

Doba stabilizace:	2 s
Rozměry misky:	průměr 100 mm - váhy WTC 200 128 x 128 mm - ostatní modely
Napájení:	12V DC nebo 6V interní akumulátor
Doba provozu na akumulátor:	15 hod
Komunikační rozhraní :	RS 232, USB-A, USB-B
Podmínky prostředí:	10 až 40 °C, max 80 % RH
Rozměry (š x h x v):	160 x 230 x 68 mm
Hmotnost:	1,3 kg



Přesná váha WTC 200



Přesná váha WTC 600



Přesná váha WTC 200 - boční pohled



Přesné váhy WTC - komunikační rozhraní

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g)	Linearita (g)	Katalogové číslo
WTC 200	200	0,001	$\pm 0,002$	0,004	L030200
WTC 600	600	0,01	$\pm 0,01$	0,02	L030600
WTC 2000	2 000	0,01	$\pm 0,01$	0,03	L032000
WTC 3000	3 100	0,1	$\pm 0,1$	0,3	L033000