

Redukční ventil pro plyny řady REDLINE | LINDE

Jednostupňové a dvoustupňové membránové lahvové redukční ventily

- Redukční ventily pro nekorozivní plyny o čistotě až 6,0 (99,9999 %) a směsi plynů s nízkou koncentrací korozivních složek
- Jednostupňové redukční ventily pro zdroje plynů s relativně konstantním primárním tlakem
- Dvoustupňové redukční ventily pro zdroje s kolísáním primárního tlaku s potřebou zajistit vysoce stabilní výstupní tlak
- Redukční ventily jsou opatřeny pojistným ventilem a mohou být navíc vybaveny uzavíracím ventilem na výstupní straně
- Verze s uzavíracím ventilem umožňuje uzavřít/otevřít průtok plynu beze změny nastavení redukčního ventilu
- Maximální výstupní tlak jednostupňových ventilů je 200 bar, u dvoustupňových 14 bar
- Ventily pro neagresivní plyny jsou vyráběny z chromované mosazi, pro agresivní plyny z nerezové oceli SS 316L
- Výroba, záruční i pozáruční servis v České republice

Technické parametry

Maximální vstupní tlak:	230 bar
Vysokotlaký vstup lahve:	přípojka podle normy DIN 477
Vývod plynu:	kompresní šroubení 6 mm
Provozní teplota:	-20 až +60 °C
Hmotnost:	max 3,33 kg



Jednostupňový redukční ventil C200/1



Jednostupňový redukční ventil s uzavíracím ventilem C200/1A



Popis	Uzavírací ventil	Katalogové číslo
Jednostupňový redukční ventil C200/1	ne	L200101
Jednostupňový redukční ventil C200/1A	ano	L200111
Dvoustupňový redukční ventil C200/2	ne	L200201
Dvoustupňový redukční ventil C200/2A	ano	L200211

V objednávce uveďte požadovaný výstupní tlak a typ plynu pro volbu vhodného materiálu vlastního ventilu, pojistného ventilu, membrány a těsnění.