

Sušárna/sterilizátor STF | FALC

Stolní digitální sušárny s konvekčním nebo nuceným prouděním

- Digitální nastavení teploty, elektronický PID teplotní regulátor
- Interiér sušárny vyroben z nerezů
- Přesné teplotní Pt 100 čidlo, časový spínač
- Modely STF-N s konvekčním prouděním
- Modely STF-F s nuceným oběhem vzduchu pomocí ventilátoru

Technické parametry

Teplotní rozsah:	teplota místnosti + 5 až 300 °C
Přesnost - modely STF-N při 70 / 150 / 300 °C :	+mn1,5 °C/+mn2,5 °C/+mn3,0 °C - modely STF 52 a STF 80 +mn2,0 °C/+mn3,0 °C/+mn3,5 °C - modely STF 120
Přesnost - modely STF-F při 70 / 150 / 300 °C :	+mn1,0 °C/+mn1,5 °C/+mn2,0 °C
Počet podlážek:	2

Model	STF 52	STF 80	STF 120
Objem	52 l	80 l	120 l
Rozměry vnitřní (š x h x v)	390 x 350 x 390 mm	450 x 400 x 450 mm	500 x 470 x 520 mm
Počet podlážkových poloh	6	7	8
Topný výkon	1 200 W	1 400 W	1 600 W
Rozměry vnější (š x h x v)	705 x 570 x 610 mm	775 x 610 x 675 mm	825 x 680 x 740 mm
Hmotnost	55 kg	60 kg	68 kg



Sušárna/sterilizátor STF

Model	Objem (l)	Katalogové číslo
STF 52 sušárna bez oběhu	52	X208005
STF 52 sušárna s oběhem	52	X209005
STF 80 sušárna bez oběhu	80	X208008
STF 80 sušárna s oběhem	80	X209008
STF 120 sušárna bez oběhu	120	X208012
STF 120 sušárna s oběhem	120	X209012

FALC vyrábí také modely o objemu 240 a 400 litrů. Napište nám nebo zavolejte, rádi vám vypracujeme nabídku.