

Třepačka KM2 a KM2 Akku | EDMUND BÜHLER

Třepačka s orbitálním třepáním pro rutinní práci

- Standardní plošina s protiskluznou gumovou podložkou
- Model KM 2 Akku umožňuje provoz na baterie s maximálním zatížením 40 hod.
- Elektronická regulace, digitální nastavení rychlosti a času

Technické parametry

Maximální zatížení:	2 kg
Frekvence třepání:	5 až 220 ot/min s krokem 5 ot/min
Výkyv:	20 mm
Časovač :	0 až 99 hod 59 min, nebo kontinuálně
Rozměry plošiny:	200 x 295 mm
Napájení KM2:	230 V, 50/60 Hz, 33 W
Napájení KM2 Akku:	24 V stejnosměrně, 4 W, doba nabíjení cca 10 hod
Doba běhu modelu KM2 Akku na baterie:	min 40 hod
Pracovní prostředí:	+4 až 45°C, max 95 % RH
Rozměry (š x h x v):	220 x 410 x 130 mm
Hmotnost KM2 / KM2 Akku:	8,1 / 10,5 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Třepačka KM2



Třepačka KM2 Akku

Typ	Katalogové číslo
Třepačka KM2	O611300
Třepačka KM2 Akku	O347200

Třepačku KM 2 dodáváme se standardní plošinou s protiskluznou gumovou podložkou. Model KM2 Akku navíc s nabíječkou / napájecí jednotkou.

Příslušenství pro třepačky KM2 a KM2 Akku

Nosiče pro pružinové klemy z nerez oceli (na Erlenmeyerovy baňky, baňky s kulatým dnem nebo kádinky)

Popis	Rozměry	Katalogové číslo
Nosič bez klemy MAXI	290 x 290 mm	O052030
Nosič bez klemy MINI	200 x 295 mm	O052119
Držák pro dva posuvné upínací válce KM	200 x 295 mm	O052115

Klemy viz příslušenství pro třepačku KS15



Nosič klem MAXI



Nosič klem MINI



Držák pro dva posuvné upínací válce KM