

Třepačka KS15A/KS15A control a KS15B/KS15B control | EDMUND BÜHLER

Středně velké stolní třepačky, orbitální nebo reciproké třepání

- Elektronická regulace rychlosti třepání a času
- Analogové modely a modely "control" s nastavováním otáček a času na grafickém LCD displeji
- Modely "control" s pamětí pro 10 programů s 10 volně programovatelnými kroky
- Možnost změny směru otáčení pro dokonalé promíchání - pouze orbitální modely "control"
- Možnost naprogramovat čas začátku třepání - pouze modely "control"
- Modely "control" lze objednat s USB 2.0 konektorem a RS232 interfacem

Technické parametry

Maximální zatížení:	15 kg
Pohyb:	orbitální (modely A), reciproký (modely B)
Frekvence třepání:	30-420 ot/min
Výkyv:	17 mm
Časovač - analogové modely:	0 až 120 min nebo trvale
Časovač - modely "control":	0 až 30 hod
Rozměry plošiny:	400 x 300 mm
Příkon:	150 W
Rozměry (š x h x v):	490 x 510 x 150 mm
Hmotnost (Analog / Control):	18/19 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Třepačka KS15A



Třepačka KS15B



Třepačka KS15A control



Třepačka KS15B control

Typ	Nastavení	Katalogové číslo
Třepačka KS15A	analogová	O610701
Třepačka KS15A control	digitální	O610601
Třepačka KS15B	analogová	O610901
Třepačka KS15B control	digitální	O610801

Třepačky dodáváme bez plošin - objednávejte samostatně

Plošina Combifix KS pro upínací válce

Plošina se třemi posuvnými upínacími válci potaženými pěnovou pryží

- Pro sevření válcových nádob a baněk
- Upevňující válce pro vysoké nádoby a děličky jako rozšiřující příslušenství

Technické parametry

Rozměry plošiny:

400 x 275 mm

Popis	Katalogové číslo
Plošina Combifix KS se třemi válci H	O052071
Upínací válec H	O050118
Upínací válec V*	O050477
Válec s pérovými svorkami pro zajištění zátek děliček	O050207
Upínací válec se čtyřmi úchyty na děličky	O050206

* s válcem H pro horizontální upevnění nádob (max. vzdálenost mezi válci 60 mm)



šina Combifix KS se třemi válci H



Upínací válec V*

Univerzální nosič klem

Pro upevnění pružných klem na baňky

Technické parametry

Rozměry plošiny:

400 x 300 mm

Popis	Katalogové číslo
Univerzální nosič bez klem	0051471



Univerzální nosič klem

Nerezové upevňovací pružinové klemy pro univerzální nosiče

- Na Erlenmeyerovy baňky, baňky s kulatým dnem nebo kádinky

Technické parametry

Záruka pro firmy: 12 měsíců

Záruka pro spotřebitele: 24 měsíců

Klema pro baňku	Maximální počet klem na MAXI-nosiči pro KM2	Maximální počet klem na nosiči pro KS15	Katalogové číslo
10 ml	68	68	O009642
25 ml	34	34	O009643
50 ml	27	27	O009644
100 ml	15	15	O009645
250 ml	6	12	O009646
500 ml	3	9	O009647
1 000 ml	1	5	O009648
2 000 ml	0	2	O009649



Stojánky na zkumavky

- Stojánky pro upevnění mezi upínací válce H

- Naklápečí držák stojánku pro přišroubování na univerzální plošinu

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel
Rozměry (š x d):	265 x 100 mm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Průměr zkumavek (mm)	Počet otvorů	Katalogové číslo
14	68	O052056
16	44	O052057
18	44	O052058
30	14	O052201
Naklápečí držák stojánku	Naklápečí držák stojánku	O052059

*pro zkumavky typu Falcon 50 ml



Stojánky na zkumavky

Inkubační skříň TH15

Malý inkubátor tvořící komplet v kombinaci s kteroukoliv třepačkou typu KS15

- Prosklené boční stěny a výklopná přední dvířka
- Může se použít i samostatně

Technické parametry

Teplotní rozsah:	teplota okolí +5 až +50 °C
Přesnost:	+mn1 °C
Teplotní čidlo:	PT100
Cirkulace vzduchu :	240 m ³ /hod
Vnitřní rozměry (š x v x h) :	490 x 310 x 410 mm
Napájení:	230 V, 50/60 Hz, 343 W
Vnější rozměry (š x v x h) :	510 x 455 x 450 mm

Hmotnost:	21 kg
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Katalogové číslo
Inkubační skříň TH15	O341500



Inkubační skříň TH15



Inkubační skříň TH15



Inkubační skříň TH15



Inkubační skříň TH15