

Hlukoměr SL328 | DOSTMANN

Hlukoměr s automatickým přepínáním rozsahů a pamětí pro maximální naměřenou hodnotu

- Elektronická kalibrace pomocí zabudovaného oscilátoru 94 dB (1 kHz)
- 1/2 palcový elektretový kondenzátorový mikrofon
- Symbol "OVER" při překročení hladiny 130 dB a "UNDER" pro podlimitní hodnoty

Technické parametry

Rozsah:	32-130 dB
Rozlišení:	0,1 dB
Přesnost:	+mn1,5 dB
Frekvenční rozsah:	31,5 Hz-8 KHz
Napájení:	2 x 1,5 AAA baterie
Rozměry (š x h x v):	42 x 25 x 206 mm
Hmotnost:	100 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Hlukoměr SL328

Popis	Katalogové číslo
Hlukoměr SL328	1597621

Součástí dodávky je ochranný kryt mikrofonu proti větru (pro měření za rychlosti větru nad 10 m/s) a baterie