

Exsikátor skříňový SECADOR 3.0 a 3.0 A | BEL-ART

Střední 45litrový stohovatelný exsikátor s políčkami a vestavěným vlhkoměrem

- Průhledná skříň umožňuje snadnou kontrolu uloženého materiálu
- Patentovaná vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu
- Odolný proti vzniku skvrn a popraskání
- Stěny čirého nebo modrého exsikátoru odstíní 99 % UV záření, oranžově probarvené navíc min. 50 % viditelného světla
- Standardní model je určen pro použití libovolného sušicího prostředku
- Automatický model A udržuje vlhkost okolo 25 % pomocí zabudované automatické sušící jednotky
- Sušící jednotka používá 2 větráky pro zajištění stálého proudění vzduchu a odvětrání vlhkosti
- Standardní model s ventily má na zadní stěně vstupní a výstupní ventil pro práci v umělé atmosféře
- POZOR! Model s ventily nelze použít pro sušení za sníženého tlaku

Technické parametry

Materiál skříně:	kopolyester, vynikající chemická odolnost
Materiál poličky:	čirý polystyren s otvory pro maximální cirkulaci vzduchu
Materiál/náplň sušící jednotky (modely A):	polykarbonát/silikagel
Objem:	45 l
Rozměry (š x h x v):	414 x 341 x 416 mm
Počet poliček:	3
Vzdálenost mezi políčkami :	95 mm
Interval automatické regenerace náplně ohřevem (modely A):	20 minut
Počet zámků:	2
Čas potřebný ke snížení RH z 75 % na < 25 % (modely A):	cca 8 hodin
Napájení sušící jednotky (modely A):	220 V
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



SECADOR 3.0 čirý



SECADOR 3.0 oranžový



SECADOR 3.0 A oranžový



Ventily na zadní stěně exsikátoru

Model	Barva	Katalogové číslo
Standardní 3.0	čirá	A730000
Standardní 3.0	oranžová	A730008
Automatický 3.0 A	čirá	A730220
Automatický 3.0 A	oranžová	A730228
Standardní 3.0 s ventily	čirá	A730002
Standardní 3.0 s ventily	oranžová	A730009