

Míchačka rotační Rotator Genie® | SCIENTIFIC INDUSTRIES

Univerzální překlápěcí míchačka pro míchání obsahu mikrozkušavek, kultivačních a dalších typů zkumavek a nádobek

- Míchačka s nastavitelnou rychlostí otáček a snadno vyměnitelnými plošinami
- Standardní plošinu lze natočit o 90° pro volbu různých typů míchání, obě plošiny lze použít oboustranně
- Standardní plošina s gumovými úchyty pro uchycení zkumavek a nádobek
- Magnetická plošina pro speciální pružné držáky zkumavek, sáčků, odměrných baněk a lahvíček
- Míchačku lze použít v chlazených prostorách a inkubátorech

Technické parametry

| | |
|---|--------------------|
| Rychlost otáček: | 5-35 ot/min |
| Rozměr standardní plošiny: | 260 x 260 mm |
| Rozměr magnetické plošiny: | 290 x 315 mm |
| Pracovní teplota: | 0 až 38 °C |
| Max. pracovní vlhkost: | 95 % RH |
| Napájení: | 230 V, 50 Hz |
| Celková výška s plošinou v horizontální poloze: | 290 mm |
| Celkové rozměry (š x h x v): | 400 x 400 x 175 mm |
| Hmotnost: | 5,2 kg |
| Záruka: | 24 měsíců |



SI-2100 se standardní plošinou



SI-2200 s magnetickou plošinou

| Popis | Model | Katalogové číslo |
|------------------------|--------------------------------|------------------|
| Míchačka Rotator Genie | SI-2100 se standardní plošinou | Q532102 |
| Míchačka Rotator Genie | SI-2200 s magnetickou plošinou | Q532202 |

Model SI-2100 se dodává se standardní plošinou a gumovými úchyty

Model SI-2200 se dodává s magnetickou plošinou, speciální držáky je nutno objednávat samostatně

Výměnné plošiny pro míchačky Rotator Genie

Míchačku lze doplnit druhou plošinou

- Držáky pro magnetickou plošinu objednávejte samostatně


Technické parametry

| | |
|----------------------------|--------------|
| Rozměr standardní plošiny: | 260 x 260 mm |
| Rozměr magnetické plošiny: | 290 x 315 mm |
| Záruka pro firmy: | 12 měsíců |
| Záruka pro spotřebitele: | 24 měsíců |

| Popis | Katalogové číslo |
|--------------------------------------|------------------|
| Standardní plošina s gumovými úchyty | Q532110 |
| Magnetická plošina | Q532210 |



Standardní plošina s gumovými úchyty



Magnetická plošina

Držáky pro magnetickou plošinu

Technické parametry

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Maximální kapacita plošiny: | 12 držáků zkumavek |
|-----------------------------|--------------------|

| Popis | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|---|-------------|------------------|
| Držák s 12 úchyty pro zkumavky 10-13 mm | 6 | Q531120 |
| Držák s 6 úchyty pro zkumavky 15-17 mm | 6 | Q531121 |
| Držák s 3 úchyty pro zkumavky 28-30 mm | 6 | Q531122 |
| Magnetický úchyt pro sáčky 75x75 mm | 16 | Q531126 |
| Univerzální držák | 2 | Q531134 |
| Držák pro 4 odměrné baňky 100 ml | 1 | Q531136 |

