

Teploměr bezkontaktní Scantemp ST | DOSTMANN

Teploměry s infra-sondou a laserovým paprskem

- Scantemp ST 410 a ST 450 - laserový paprsek pro označení místa měření infra-sondou
- Scantemp ST 490 - zdvojený laserový paprsek pro vymezení skutečné velikosti měřené plochy
- Scantemp ST 450 a ST 490 s možností připojit imerzní sondu
- Přepínání °C/°F, paměť pro maximální naměřenou teplotu
- Modely ST 450 a ST 490 navíc s pamětí pro minimální hodnotu, pro rozdíly mezi naměřenými hodnotami a pro průměr
- Optický a akustický alarm při překročení nastavené teploty - pouze modely ST 450 a ST 490

Technické parametry

Záruka pro firmy:	6 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	Scantemp ST 410	Scantemp ST 450	Scantemp ST 490
Rozsah s infra-sondou	-60 až +500 °C	-60 až +500 °C	-60 až +1000 °C
Rozsah s imerzní sondou	-	-64 až +1400 °C	-64 až +1370 °C
Rozlišení - do 200 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C (do 1000 °C)
Rozlišení - nad 200 °C	1 °C	1 °C	1 °C (od 1000 °C)
Přesnost - s infra sondou	±2 °C nebo ±2 %	±2 °C nebo ±2 %	±2 °C nebo ±2 %
Přesnost - s imerzní sondou	-	±1 °C nebo ±1 %	±1 °C nebo ±1 %
Optika sondy	11 : 1	11 : 1	50 : 1
Emisivita	pevná 0,95	nastavitelná 0,10 až 1,00	nastavitelná 0,10 až 1,00
Rychlost odezvy	1 sekunda	1 sekunda	1 sekunda
Pracovní teplota	0 až +50 °C	0 až +50 °C	0 až +50 °C
Napájení	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA
Životnost baterií	min 14 hod	270 hod	min 40 hod
Rozměry	39 x 79 x 175 mm	42 x 82 x 182 mm	45 x 145 x 215 mm
Hmotnost	300 g	300 g	1 150 g



Teploměry Scantemp ST 410 Dostmann



Teploměry Scantemp ST 450 Dostmann



Teploměry Scantemp ST 490 Dostmann

Popis	Katalogové číslo
Teploměr Scantemp 410	D502053
Teploměr Scantemp 450	D502054
Teploměr Scantemp 490	D502049
Imerzní sonda 300 x 3 mm typ K	D502503

Imerzní sondu pro modely 450 a 490 objednávejte samostatně - lze použít i další sondy typu K (viz sondy pro teploměr Dostmann P410)