

**Papír filtrační zpevněný pro kvantitativní analýzu MACHEREY-NAGEL**


Filtry s vysokou mechanickou pevností za vlhka

- Vlastnosti filtrů a jejich obecné použití odpovídají standardní nezpevněné verzi
- Vysoká mechanická pevnosti ve vlhkém prostředí usnadňuje odstranění zfiltrované látky z povrchu filtru

**Technické parametry**

Maximální obsah popele:	0,01%
Plošná hmotnost:	MN 1640 de 100 g/m <sup>2</sup> , ostatní 85 g/m <sup>2</sup>
Materiál:	kyselinami promytá 95 % alfa-celulóza
Teplotní stabilita:	do 130°C

Typ	Charakteristika	Použití	Rychlost filtrace*	Tloušťka (mm)
MN 1640 we	velmi rychlý	velmi hrubé sraženiny	5	0,22
MN 1640 w	rychlý, řídký	hrubé sraženiny	9	0,20
MN 1640 m	středně rychlý	středně hrubé částice	27	0,20
MN 1640 md	středně rychlý až pomalý	rychlá filtrace jemných částic	55	0,20
MN 1640 d	pomalý, hustý	jemné a velmi jemné sraženiny	140	0,17
MN 1640 de	velmi pomalý	obtížně filtrovatelné velmi jemné sraženiny	195	0,20



Filtrační papír

Typ	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
MN 1640 we	55	100	M221005
MN 1640 we	70	100	M221007
MN 1640 we	90	100	M221009
MN 1640 we	110	100	M221011
MN 1640 we	125	100	M221012
MN 1640 we	150	100	M221015
MN 1640 we	185	100	M221018

MN 1640 we	240	100	M221024
MN 1640 w	55	100	M222005
MN 1640 w	70	100	M222007
MN 1640 w	90	100	M222009
MN 1640 w	110	100	M222011
MN 1640 w	125	100	M222012
MN 1640 w	150	100	M222015
MN 1640 w	185	100	M222018
MN 1640 w	240	100	M222024
MN 1640 m	55	100	M223005
MN 1640 m	70	100	M223007
MN 1640 m	90	100	M223009
MN 1640 m	110	100	M223011
MN 1640 m	125	100	M223012
MN 1640 m	150	100	M223015
MN 1640 m	185	100	M223018
MN 1640 m	240	100	M223024
MN 1640 md	55	100	M224005
MN 1640 md	70	100	M224007
MN 1640 md	90	100	M224009
MN 1640 md	110	100	M224011
MN 1640 md	125	100	M224012
MN 1640 md	150	100	M224015
MN 1640 md	185	100	M224018
MN 1640 md	240	100	M224024
MN 1640 d	55	100	M225005
MN 1640 d	70	100	M225007
MN 1640 d	90	100	M225009
MN 1640 d	110	100	M225011
MN 1640 d	125	100	M225012
MN 1640 d	150	100	M225015
MN 1640 d	185	100	M225018
MN 1640 d	240	100	M225024
MN 1640 de	55	100	M227005
MN 1640 de	70	100	M227007
MN 1640 de	90	100	M227009
MN 1640 de	110	100	M227011
MN 1640 de	125	100	M227012
MN 1640 de	150	100	M227015
MN 1640 de	185	100	M227018
MN 1640 de	240	100	M227024

\*Rychlost filtrace - doba ve vteřinách potřebná ke zfiltrování 10 ml destilované vody přes filtr o průměru 12,5 cm složený na čtvrtinu