

## Držák membránových filtrů na stříkačky

Opakovaně použitelná varianta filtračních nástavců na injekční stříkačky

- Dvě sešroubovatelné části s těsněním silikonovým "O" kroužkem
- Pro filtraci a sterilizaci medií, pufrů, vodných roztoků a plynů
- Vhodné pro membránové i papírové filtry a filtry ze skelných vláken

## Technické parametry

Materiál držáku :	PP, nerez nebo PSF (polysulfon)
Maximální teplota:	200°C - nerez, 180°C - PSF
Maximální tlak:	7 bar



Průměr filtru (mm)	Materiál	Vstup / výstup	Plocha filtru (cm <sup>2</sup> )	Vnější průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	Nerez	Luer-Lock / Luer	0,5	25	1	I332211
13	PP	Luer-Lock / Luer	0,7	17	10	I758641
25	Nerez	Luer-Lock / Luer	3,0	30	1	I332311
25	PSF	Luer-Lock / Luer	3,0	30	10	I331911
50	PSF	Luer-Lock / olivky	12,5	65	1	I332011
50	PSF	olivky / olivky*	12,5	65	1	I332111

\*Pro nasazení na hadičku