

## Pumpa membránová kapalinová LIQUIPORT KNF

Pumpy pro neutrální a agresivní kapaliny

- Bezúdržbová samonasávací pumpa, může pracovat i na sucho
- Manuální nastavování čerpací rychlosti v rozsahu 10-100 %
- Pozice regulačního knoflíku kontrolována LED diodami
- Membrána z PTFE, ventily FFPM
- Hlava pumpy z PP, PVDF nebo PTFE

### Technické parametry

Provozní teplota:	+5 až +40 °C
Teplota čerpané kapaliny:	+5 až +80 °C
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	NF 100	NF 1.100	NF 300	NF 1.300
Čerpací rychlost	200 - 1 300 ml/min	200 - 1 300 ml/min	500 - 3 000 ml/min	500 - 3 000 ml/min
Max. sací výška	3 m	3 m	3 m	3 m
Max. výtlačná výška	10 m	60 m	10 m	60 m
Výkon	12 W	18 W	24 W	24 W
Hmotnost	1,0 kg	1,0 kg	1,5 kg	1,5 kg
Rozměry	130 x 177 x 99 mm	130 x 177 x 99 mm	160 x 188 x 104 mm	160 x 188 x 104 mm
Vnitřní průměr nátrubku	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm



Pumpa membránová kapalinová LIQUIPORT KNF

Typ KT - hlava pumpy z PP		Typ TT - hlava pumpy z PVDF		Typ FT - hlava pumpy z PTFE	
Model	Katalogové číslo	Model	Katalogové číslo	Model	Katalogové číslo
NF 100	I526221	NF 100	I526321	NF 100	I526421

NF 1.100	I526521	NF 1.100	I526621	NF 1.100	I526721
NF 300	I526821	NF 300	I526921	NF 300	I527021
NF 1.300	I527121	NF 1.300	I527221	NF 1.300	I527321