

Pumpa peristaltická rotarus® | HIRSCHMANN

Řada jedno a vícekanálových peristaltických pump pro širokou škálu použití


- Modely rotarus 100 pro rychlé dávkování
- Základní ekonomický model "rotarus standard" s přesným nastavením rychlosti otáček
- Model "rotarus flow" s možností přímého nastavení rychlosti průtoku v ml/min
- Plně programovatelný model "rotarus volume" s možností nastavit průtok, čas, celkový objem, rychlostní gradient a cyklické opakování
- Základní funkce všech modelů lze nastavit na kontrolním panelu
- Pokročilé funkce modelů "flow" a "volume" programovatelné na externí ovládací jednotce s velkým TFT displejem
- Modely rotarus 50 pro přesné dávkování malých objemů a viskózních kapalin

Technické parametry


Záruka pro firmy: 12 měsíců

Záruka pro spotřebitele: 24 měsíců


Modelová řada	rotarus 50	rotarus 100
Výkon motoru	50 W	85 W
Otáčky	0,2 - 100 ot/min	5 - 500 ot/min
Nastavení otáček s krokem	0,1 ot./min	0,1 ot./min
Rychlost čerpání (závisí na použitém rotoru)	0,0001 - 1 500 ml/min	0,0036 - 5 400 ml/min
Příkon	60 W	150 W
Napájení	100 - 240 V, 50-60 Hz	100 - 240 V, 50-60 Hz
Rozměry	205 x 100 x 220 mm	270 x 100 x 220 mm
Hmotnost	7,1 kg	9,8 kg




Rotarus standard 50




Rotarus standard 100




Rotarus flow 50



Rotarus flow 100



Rotarus volume 50



Rotarus volume 100

Model	Nastavitelné jednotky	Katalogové číslo
rotarus standard 50	ot/min	H950132
rotarus flow 50	ot/min, ml/min	H950134
rotarus volume 50	ot/min, ml/min, μ l/min, g/min	H950136
rotarus standard 100	ot/min	H950152
rotarus flow 100	ot/min, ml/min	H950154
rotarus volume 100	ot/min, ml/min, μ l/min, g/min	H950156

Pumpy rotarus se dodávají s externím napájecím adaptérem a s kabelem pro země EU, UK a US.
Modely "flow" a "volume" navíc s externí ovládací jednotkou.