


Rotor pro pumpy rotarus® | HIRSCHMANN

Výměnné rotory pro rotarus® a rotarus® smart

- Standardní hadičky pro jednoránkové modely vnitřního průměru 1,6 nebo 2,4 mm
- Kazety s hadičkami se dvěma zářáčkami pro vícekanálové rotory

Technické parametry

Rotor	Počet kanálů	Počet přítlačných válců	Rychlost čerpání s pumpou série 50	Rychlost čerpání s pumpou série 100
PK 10-16	1	3	0,08 až 1 500 ml/min	1,9 až 5 400 ml/min
PK 10-24	1	3	0,66 až 1 100 ml/min	17 až 5 200 ml/min
MKF 4-8	4	8	0,0009 až 22,7 ml/min	0,021 až 82,1 ml/min
MKF 8-4	8	4	0,014 až 45 ml/min	0.34 až 228 ml/min
MKF 12-8	12	8	0,0001 až 6,5 ml/min	0,0036 až 27,2 ml/min


 P-LAB

Rotor PK10-16


 P-LAB

Rotor PK 10-24


 P-LAB

Rotor MKF 4-8 s kazetami pro hadičky


 P-LAB

Rotor MKF 8-4

Model	Počet kanálů	Vnitřní průměr hadičky (mm)	Síla stěny (mm)	Katalogové číslo
PK 10-16	1	1,6 - 11,1	1,6	H951020
PK 10-24	1	4,8 - 9,5	2,4	H951021

MKF 4-8	4	0,89 - 2,79	-	H951080
MKF 8-4	8	0,89 - 2,79	-	H951081
MKF 12-8	12	0,19 - 2,79	-	H951082