

### Stojánek na zkumavky "Switch-Grid" | BEL-ART

Autoklávatelný stojánek s vyměnitelnými mřížkami pro různé průměry zkumavek

- 25 možných kombinací - 1 univerzální rámeček a 5 typů mřížek s různě velkými otvory
- V jednom stojánku lze kombinovat mřížky pro dvě velikosti zkumavek
- Vysoká chemická odolnost, lze mýt jemnými detergenty, ethanolem nebo isopropylalkoholem
- Možnost autoklávat při max. teplotě 121 °C

#### Technické parametry

Materiál:	POM (polyoxymethylen)
Rozměry:	318 × 111 × 67 mm
Balení:	1 ks



Průměr zkumavky (mm)	Uspořádání otvorů	Barva mřížky	Katalogové číslo
10-13	2 × 6 × 7	oranžová	A450010
13-16	2 × 5 × 6	modrá	A450011
16-20	2 × 5 × 5	zelená	A450012
25-30	2 × 2 × 3	žlutá	A450014

### Výměnná mřížka pro stojánek "Switch-Grid"

Barevná mřížka s otvory pro zkumavky průměrů 10 až 30 mm

#### Technické parametry

Materiál:	POM (polyoxymethylen)
Balení:	4 ks

Průměr zkumavky (mm)	Uspořádání otvorů	Barva	Katalogové číslo
10-13	6 × 7	oranžová	A451300

16-20	5 × 5	zelená	A452000
20-25	3 × 4	červená	A452500
25-30	2 × 3	žlutá	A453000

