

Pipetovací nástavec Profiller elektro 447 | SOCOREX

Lehký akumulátorový pipetovací nástavec pro pohodlné pipetování skleněnými a plastovými pipetami

- Univerzální silikonový adaptér pro pipety do 100 ml
- Přepínač pro vyfukování nebo gravitační vypouštění a přepínač pro rychlé nebo pomalé nasávání a vypouštění
- Displej s ukazatelem zvoleného pracovního režimu a stavu nabití NiMH akumulátorů
- Rychlost nasávání a vypouštění v rámci zvoleného rozsahu lze regulovat tlakem na ovládací knoflíky
- Přístrojová zástrčka umožňuje nabíjet pipetovací nástavec i během používání
- Membránový hydrofobní PTFE filtr 0,2 µm nebo 0,45 µm
- Stabilní nabíjecí stojánek pro postavení na stůl s třemi přísavkami nebo držák pro pověšení na zeď
- Baterie lze v případě potřeby snadno vyměnit

Technické parametry

Pracovní teplota:	10 až 35 °C
Maximální rychlost nasávání:	25 ml za 3 vteřiny
Napájení:	3 AAA NiMH 1,2 V akumulátorová baterie
Doba nabíjení:	7 - 8 hod z vybitého stavu do plného nabití
Životnost baterií:	cca 1 000 nabíjecích cyklů
Hmotnost:	180 g
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců
Upřesnění záruky:	nevztahuje se na příslušenství



Pipetovací nástavec Profiller elektro 447

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pipetovací nástavec Profiller elektro 447	1	S447100
Náhradní nabíjecí stojánek (bez síťového zdroje)	1	S320947
Náhradní držák na zeď	1	S320447
Membránový PTFE filtr 0,2 µm	5	S322407
Membránový PTFE filtr 0,45 µm	5	S322447
Náhradní silikonový adaptér pro pipety	1	S144701

Náhradní kónus	1	S144702
Náhradní síťový zdroj	1	S900947

Pipetovací nástavec Profiller elektro 447 dodáváme s akumulátory, nabíječkou baterie, 0,2 µm a 0,45 µm PTFE filtrem, stojánkem na stůl a držákem na zavěšení na zeď.