

Kartáček antistatický čistící

Kartáčky ze směsi přírodních a syntetických vláken

- Vodivá vlákna kartáčků očistí všechny povrchy od elektricky nabitých prachových částic
- Kartáčky je možné oplachovat, lze je použít na sklo, plastik i elektronické součástky

Technické parametry

Maximální teplota:

+65 °C



Kartáček antistatický čistící

Popis	Šířka kartáčku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Antistatický kartáček	20	1	R551281
Antistatický kartáček	30	1	R553781
Antistatický kartáček	60	1	R551481