


Teploměr skleněný tyčinkový

Teploměr pro obecné použití v rozsahu -80 až +200 °C

- Teploměry bez rtuti s červenou organickou náplní
- Se stupnicí leptanou na povrchu kapiláry

Technické parametry

Průměr teploměru:	6-7 mm
Kapilára:	kulatá bíle obložená
Ponor :	plný



Teploměr skleněný tyčinkový

Rozsah (°C)	Dělení (°C)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
-80 až +30	1,0	260	1	L121015
-60 až +50	1,0	260	1	L121025
-35 až +50	0,5	280	1	L121235
-35 až +50	1,0	260	1	L121035
-10 až +50	0,5	260	1	L121245
-10 až +50	1,0	200	1	L121045
-10 až +110	0,5	300	1	L121255
-10 až +110	1,0	260	1	L121055
-10 až +150	0,5	340	1	L121275
-10 až +150	1,0	280	1	L121075
-10 až +200	1,0	300	1	L121085