

**Teploměr maximální bimetalový | BEL-ART**

Autoklávovatelný teploměr s ukazatelem maximální teploty pomocí samostatné ručičky


- Vodotěsný a tlaku odolný teploměr vydrží standardní autoklávovací cyklus, odpovídá požadavkům NIST
- Černá ručička ukazuje aktuální teplotu, červená mechanicky resetovatelná ručička pro záznam maximální teploty
- Silikonový snímatelný kryt ciferníku pro ochranu před vlhkostí
- Závit (1/4" NPT) pro našroubování na stojánek nebo přímo do měřeného prostoru
- Kalibrovaná verze pro teplotu pro 121 °C s individuálním kalibračním listem v angličtině, němčině a 4 dalších jazycích v návaznosti na NIST

**Technické parametry**

Rozsah:	-20 až +150 °C
Dělení stupnice:	2 °C
Přesnost:	±2 °C
Materiál:	nerezová ocel 304
Průměr:	81 mm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Teploměr maximální bimetalový



Popis	Katalogové číslo
Bimetalový maximální teploměr se stojánkem	A613150
Bimetalový maximální teploměr se stojánkem, kalibrovaný pro 121 °C	A602150