

### Vialka šroubovací ND24 (EPA)

Čirá nebo hnědá vialka balená automaticky v ultra čistém prostředí

- Vialka odpovídá požadavkům EPA (US Environmental Protection Agency) na čistotu
- CleanPack balení vialek bez víčka v krabici
- Vhodná pro většinu chromatografických autosamplerů
- Vialky dodáváme bez víček, vhodná víčka a septa je nutné objednat samostatně

### Technické parametry

Materiál lahvičky: borosilikátové sklo 1. hydrolytické třídy



Vialka šroubovací ND24 (EPA)

Čirá					Hnědá				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
20	27,5	57,0	100	I238831	20	27,5	57,0	100	I238931
30	27,5	72,5	100	I239031	30	27,5	72,5	100	I239131
40	27,5	95,0	100	I239231	40	27,5	95,0	100	I239331
60	27,5	140,0	100	I239431	60	27,5	140,0	100	I239531

### Víčko pro vialku ND24

Víčko v různých provedeních: s otvorem, bez otvoru, se septem

- Víčka se septem se dodávají s nasazeným septem, PTFE vrstva je vždy obrácena směrem ke vzorku

### Technické parametry

Materiál víčka: bílý PP

Popis	Materiál septa	Tloušťka septa (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Víčko bez otvoru	-	-	100	I239631
Víčko s otvorem (průměr 15 mm)	-	-	100	I239731
Víčko bez otvoru se septem	červený butyl/šedý PTFE	2,5	100	I250231
Víčko bez otvoru se septem	přírodní silikon/běžový PTFE*	3,2	100	I250331
Víčko bez otvoru se septem UltraBond	přírodní silikon/běžový PTFE*	3,2	100	R.LE04.1
Víčko s otvorem se septem UltraBond	přírodní silikon/běžový PTFE*	3,2	100	R.LE05.1

\*Odpovídá EPA kvalitě



Víčko bez otvoru se septem - červený butyl / šedý PTFE



Víčko bez otvoru se septem - přírodní silikon / běžový PTFE



Víčko s otvorem

## Septum pro vialku ND24

Septum v různých materiálových provedeních

- PTFE vrstvu septa orientujte vždy obrácenou směrem ke vzorku

## Technické parametry

Průměr septa:

22 mm

Materiál septa	Tloušťka (mm)	Tvrdost (Shore A)	Balení (ks)	Katalogové číslo
červený butyl/šedý PTFE	1,6	55°	1000	I239831

červený butyl/šedý PTFE	2,5	55°	1000	I239931
přírodní silikon/běžový PTFE*	3,2	45°	1000	I250031
Bílý silikon/modrý PTFE**	1,5	55°	1000	I250131

\*Odpovídá EPA kvalitě


\*\*Naříznuté do kříže



Septum - červený butyl / šedý PTFE



Septum - přírodní silikon / běžový PTFE



Septum - bílý silikon / modrý PTFE