

Mini luxmetr MS 86 | DOSTMANN

Jednoduchý kapesní luxmetr pro sledování světelných podmínek na pracovišti a ve fotoateliérech

- Funkce MAX pro zobrazení maximální naměřené hodnoty
- Měření v jednotkách lx a fc (1 foot candle = 10,76391 lux)
- Automatické přepínání měřících rozsahů
- Podsvícený displej, automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti

Technické parametry

Rozsahy měření:	200, 2 000, 20 000, 40 000 lux/fc
Rozlišení:	0,01/0,1/1/10/100 lx
Přesnost:	±5 % v rozsahu do 10,000 lux/fc, 10 % nad 10,000 lux/fc
Reprodukovatelnost:	±2 %
Fotosenzor:	křemíková fotodioda s filtrem
Četnost měření:	2,5 x za vteřinu
Napájení:	1 x 9 V bloková baterie
Rozměry (š x h x v):	54 x 34 x 165 mm
Hmotnost:	190 g
Záruka pro firmy:	6 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Popis	Katalogové číslo
Mini luxmeter MS 86	D502886