

Baňka odměrná třídy A bez zábrusu

Odměrná s modrým potiskem a vyhrnutým okrajem, bez zátky

- Rovné hrdlo s vyhrnutým okrajem pro uzavření gumovou zátkou
- Baňka s ověřením konformity a číslem výrobní šarže
- Certifikát výrobní šarže je ke stažení na www.scilabware.com

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo MBL®



Objem (ml)	Přesnost (ml)	Výška (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	+mn0,025	70	7	1	S684200
10	+mn0,025	90	7	1	S684202
20	+mn0,040	110	9	1	S684204
25	+mn0,040	110	9	1	S684206
50	+mn0,060	140	11	1	S684208
100	+mn0,100	170	13	1	S684210
200	+mn0,150	210	15	1	S684212
250	+mn0,150	220	16	1	S684214
500	+mn0,250	260	19	1	S684216
1 000	+mn0,400	300	23	1	S684218
2 000	+mn0,600	370	27	1	S684220
5 000	+mn1,200	475	42	1	S684222