

**Mlýnek tříštivý | BOSCH**

Mlýnek na kávu pro krátkodobý provoz

- Mele pomocí dvoukřídlého nerezového nože od jemného po hrubé v závislosti na délce mletí
- Plastový kryt, nerezová miska mlýnku, průhledný kryt
- Bezpečný provoz pouze při nasazeném krytu

**Technické parametry**

Maximální jednorázová náplň:	75 g
Výkon mletí jemný :	150 g/min
Příkon:	180 W
Rozměry (průměr x výška) :	90 x 170 mm
Hmotnost:	620 g



Popis	Katalogové číslo
Elektrický tříštivý mlýnek	L006702