

UV lampa ruční

Pro pozorování v UV světle

- Vypínač, držadlo s možností připevnění do stojanu
- Přepínání mezi dvěmi vlnovými délkami UV světla (254 nm a 365 nm)
- Výbojky jsou součástí balení
- Kovový stojan a náhradní výbojky objednávejte samostatně

Technické parametry

Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Ruční UV lampa

Model	Výkon (W)	Intenzita* ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 254 / 366 nm	Rozměry filtru (mm)	Rozměry (š x h x v) (mm)	Hmotnost (kg)	Katalogové číslo
I	2 x 4	500/550	100 x 50	195 x 65 x 70	0,7	R846661
II	2 x 6	600/850	150 x 50	260 x 65 x 70	0,8	R846761
III	2 x 8	680/950	200 x 50	335 x 65 x 70	0,9	R846861
IV	2 x 15	1200/1300	300 x 50	485 x 80 x 85	1,65	R846961

*Intenzita měřená ve vzdálenosti 15 cm

Příslušenství

Technické parametry

Nastavitelná výška :	50-270 mm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Popis	Katalogové číslo
-------	------------------

Kovový stojan pro UV lampy	R847061
----------------------------	---------

Náhradní výbojková trubice

Vlnová délka (nm)	Délka (mm)	Průměr (mm)	Pro modely	Katalogové číslo
254	135	16	I	R839161
254	210	16	II	R636871
254	288	16	III	R637071
254	437	26	IV	R637271
365	135	16	I	R839261
365	210	16	II	R636971
365	288	16	III	R637171
365	437	26	IV	R637371