

Baňka odsávací silnostěnná PP

Autoklávovatelná baňka s bočním připojením na hadici

- Připojení na hadici pod úhlem 45°

Technické parametry

Materiál: PP

Boční připojení: baňky 500 a 1000 ml - hadička ID 6,4 až 9,5 mm baňka 2000 ml - hadička ID 9,5 mm

Maximální vakuum: 762 mm Hg



Objem (ml)	Rozměr zátky horní průměr × spodní průměr × výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 000	41 × 33 × 25	1	N410110
2 000	50 × 42 × 25	1	N410120