

## Exsikátor skleněný

Exsikátor s plastovým hmatníkem, skleněným kohoutem ve víku a porcelánovou deskou

### Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo 3.3
Průměr olivky:	8 mm



Exsikátor

Typ exsikátoru	Vnější průměr (mm)	Průměr porcelánové desky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	145	90	1	B352048
150	210	140	1	B352052
200	269	189	1	B352054
250	329	241	1	B352055
300	392	290	1	B352056


## Deska porcelánová do exsikátorů

Náhradní porcelánová deska

### Technické parametry

Balení:	1 ks
---------	------

Typ exsikátoru	Průměr desky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	90	1	B350091
150	140	1	B350092
200	189	1	B350093
250	241	1	B350094
300	290	1	B350096



Porcelánová deska do exsikátorů

## Kohout k exsikátoru

Náhradní kohout k exsikátoru

## Technické parametry

Balení:

1 ks

Typ exsikátoru	Balení (ks)	Katalogové číslo
100, 150, 200, 250, 300	1	B351000