

Byreta automatická dle Pelleta

Byreta s postranním kohoutem se skleněným kladívkem nebo PTFE ventilem

Technické parametry

Typ I: provedení s postranním kohoutem se skleněným kladívkem, bez přepouštěcího kohoutu

Typ IA: provedení s teflonovým ventilem, bez přepouštěcího kohoutu

Typ II: provedení s postranním kohoutem se skleněným kladívkem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem

Typ III: provedení s teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem


Typ IV: provedení s teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem s PTFE kladívkem




Byreta automatická typ I



Byreta automatická typ II



Byreta automatická typ III



Byreta automatická typ IV

Byreta automatická dle Pelleta, třída přesnosti AS

Byrety typu I a II s postranním kohoutem a typu III a IV s PTFE ventilem.

- Se Schellbachovým modrým pruhem pro usnadnění odečítání menisku.

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Odečítání objemu : po čekací době 30 s

Objem (ml)	Dělení (ml)	Typ byrety	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,02	I	1	L194382
10	0,02	II	1	L194482
10	0,02	III	1	L194682
10	0,02	IV	1	L194882
10	0,05	I	1	L194384
10	0,05	II	1	L194484
10	0,05	III	1	L194684
10	0,05	IV	1	L194884
25	0,1	I	1	L194386
25	0,1	II	1	L194486
25	0,1	III	1	L194686
25	0,1	IV	1	L194886
50	0,1	I	1	L194388
50	0,1	II	1	L194488
50	0,1	III	1	L194688
50	0,1	IV	1	L194888
100	0,2	I	1	L194359
100	0,2	II	1	L194459
100	0,2	III	1	L194659
100	0,2	IV	1	L194859

Byreta automatická dle Pelleta, třída přesnosti B

Byreta typu I a II s postranním kohoutem a typu IA a III s PTFE ventilem.

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Odečítání objemu : bez čekací doby

Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Typ byrety	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,05	I	1	L104384
10	0,05	IA	1	L104084
10	0,05	III	1	L104484
10	0,05	IV	1	L104684
25	0,1	I	1	L104386
25	0,1	IA	1	L104086
25	0,1	III	1	L104486
25	0,1	IV	1	L104686
50	0,1	I	1	L104388
50	0,1	IA	1	L104088
50	0,1	III	1	L104488

50	0,1	IV	1	L104688
100	0,2	I	1	L104359
100	0,2	IA	1	L104059
100	0,2	III	1	L104459
100	0,2	IV	1	L104659

Příslušenství pro automatické byrety dle Pelleta

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Zásobní láhev 2 000 ml čirá	1	L104101
Zásobní láhev 2 000 ml hnědá	1	L104102
Plnicí balónek	1	L104103

Kromě uvedených typů lze objednat i byrety s postranním kohoutem s PTFE kladívkem a byrety s bočním kohoutem se skleněným nebo PTFE kladívkem. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

