


## Byreta s přímým kohoutem a skleněným kladívkem

Byreta třídy přesnosti AS nebo B

### Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Byreta s přímým kohoutem a skleněným kladívkem

Třída přesnosti AS				Třída přesnosti B			
Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Jmenovitý objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,02	1	L156519	10	0,02	1	L106519
10	0,05	1	L156619	10	0,05	1	L106619
25	0,05	1	L156623	25	0,05	1	L106623
25	0,10	1	L156723	25	0,10	1	L106723
50	0,10	1	L156725	50	0,10	1	L106725
100	0,20	1	L156830	100	0,20	1	L106830

Pozn.: Kromě uvedených typů byret s kohoutem lze objednat i byrety s přímým nebo postranním teflonovým ventilem a byrety se Schellbachovým modrým pruhem pro lepší odečítání menisku.