

**Flexibilní FEP hadička | BOLA**

Transparentní neporézní ohebné hadičky vhodné i pro vakuové použití

- Hadičky s kruhovým zvlněním kolem podélné osy a rovným válcovým zakončením
- Ideální pro kompenzaci teplotní roztažnosti a pro připojení k vibrujícím systémům

**Technické parametry**

Materiál:	FEP
Teplotní stáblita:	-270 až +260 °C
Délka válcového zakončení:	40 mm
Maximální tlak:	2 bar



Nominální průměr (mm)	Vnitřní průměr zakončení (mm)	Vnější průměr zakončení (mm)	Poloměr ohnutí (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
8	6	8	15	0,5	P182202
8	6	8	15	1,0	P182220
10	8	10	18	0,5	P182204
10	8	10	18	1,0	P182222

Pozn.: Lze objednat i další rozměry hadiček a hadičky s namontovaným šroubovým zakončením s GL závitem na obou koncích hadičky - rádi vám připravíme nabídku