

Teploměr skleněný obalový

Teploměr pro obecné použití v rozsahu -35 až +150 °C

- Teploměr bez rtuti se stupnicí z mléčného skla
- Vyroben z teploměrového skla KS90 dle norem ISO
- Červená organická náplň a zátav s kroužkem nebo kuličkou

Technické parametry

Průměr obalové trubice :	8 - 9 mm
Ponor :	plný
Dělení:	0,5 °C



Teploměr skleněný obalový

Rozsah (°C)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
-35 až +50	280	1	L111235
-10 až +50	260	1	L111245
-10 až +110	300	1	L111255
-10 až +150	340	1	L111275